



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,04A](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,04A)

# RMCM 10.5Y ロボティック マスコンパレータ

WL-419-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

E0 校正範囲	0,05 mg – 10 g *
E1 校正範囲	0,05 mg – 10 g
E2 校正範囲	0,05 mg – 10 g
F1 校正範囲	0,05 mg – 10 g
F2 校正範囲	0,05 mg – 10 g
最大ひょう量 [Max]	10,1 g
最小表示 [d]	0,1 µg
標準繰り返し性 [Max]	0,6 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,25 µg
許容繰り返し性	0,8 µg
直線性	±2 µg
電気補償範囲	0 – +10,1 g
安定化時間	30 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" セル ワイヤー 赤外線式
計量皿寸法	24×50 mm
デバイスの寸法 幅×奥行×高さ	1112×958×1570 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
工事中	
補足分銅	規格に準拠 (分析天秤)
マガジン位置	120
Dimensions of the robot transport packaging	1320x925x1050 mm
Mass of robot transport package	電源ループ: 227 kg; 電圧ループ: 302 kg
Dimensions of the weighing module packaging	960x610x680 mm
Packing weight of weighing module	電源ループ: 24,5 kg; 電圧ループ: 87,5 kg
Dimensions of weighing table packaging	1200x800x950 mm
Packing weight of weighing table	電源ループ: 285 kg; 電圧ループ: 285 kg +動作モード: スレーブ
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	110 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (2% / 4 h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

