



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,070](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,070)

## MW-01-A7 Tartım Modülü

WX-016-0284



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                 |                                 |
|---|---------------------------------|
| OIML sınıfı                             | II veya III                     |
| Maximum quantity of verification units  | 10000 e                         |
| Doğrulama birimi başına minimum voltaj  | 0,5 $\mu$ V                     |
| Doğrulama birimi başına maksimum voltaj | 1,95 $\mu$ V                    |
| Minimum load cell impedance             | 50 $\Omega$                     |
| Yük hücresi maksimum empedansı          | 1200 $\Omega$                   |
| Yük hücresi besleme gerilimi            | 5V DC                           |
| Maximum increase of signal              | 19,5 mV                         |
| Yük hücresi bağlantısı                  | 4 veya 6 kablolar + ekran       |
| Konstrüksiyon                           |                                 |
| IP Sınıfı                               | IP 66                           |
| Dava                                    | aluminum                        |
| Haberleşme arayüzler                    |                                 |
| Haberleşme arayüzü                      | RS232, Analog OUT, 3xIN / 3xOUT |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Elektrik parametreleri</b> |                         |
| Güç kaynağı                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| <b>Çevresel koşullar</b>      |                         |
| Çalıştırma sıcaklığı          | -10 – +40 °C            |
| <b>Fiziksel parametreler</b>  |                         |
| Ambalaj boyutları G x D x Y   | 300×250×130 mm          |
| Net ağırlık                   | 1 kg                    |
| Brüt ağırlık                  | 1,4 kg                  |
| Çok kademeli                  | EVET                    |
| <b>Fonksiyonel özellikler</b> |                         |
| Maksimum platform sayısı      | 1                       |

## İle uyumlu (Additional Fee)

RS 232 – USB Dönüştürücü

Display

## Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları G x D x Y

