



# MPS.M.5100/10000.R1 Modulo di pesatura

WX-016-1002

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,07Y](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,07Y)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	5100 / 10000 g
Intervallo di precarico	1000 g
Divisione [d]	0,01 / 0,05 g
Ripetibilita	0,01 / 0,05 g
Linearità	±20 / 50 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232

### Parametri elettrici

Alimentatore Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Module: 12V DC

### Environmental conditions

Ambiente di lavoro +10 – +40 °C

Umidità relativa 40% – 80%

### Parametri fisici

Dimensione piatto ø100 mm

Device dimensions L x P x A 266x70x105 mm

Peso net 1,8 kg



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232, RS 485  
Tavoli antivibranti

Terminale R (WDM-8)

## Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

## Device dimensions L x P x A

