

C315.30.C3.K ロードセル式プラットフォームスケール

More information on the website mirror.radwag.com/ja/info,w1,0CR

WP-123-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

データシート


計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	30 kg
最小荷重	200 g
最小表示 [d]	10 g
法定計量時の単位 [e]	10 g
風袋範囲	-30 kg
非検定用はかりの最大可読性(目量)	1 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	500×700 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	730×800×270 mm
正味重量	20,5 kg
総重量	27 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
11里皿が付良	VIVIA AISISU4
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C
保管温度	-10 - +50 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における
1日人1/2012	.000 0000 Till / Jan 2017 00

C315



インジケータ





アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 - イーサネットコンバータ AP2-1 電流ループユニット RS 232 - USB コンバータ RS 232 - RS 485 コンバータ レシートプリンタ


ソフトウェア (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


• R-Lab [WX-010-0080]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ














701

C315.C3.K