



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,ODI](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,ODI)

# Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4.6000.C11

WP-224-0023



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Receptury



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Obciążenie maksymalne [Max]                                                        | 6000 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]                                                         | 40 kg    |
| Dokładność odczytu [d]                                                             | 2 kg     |
| Działka legalizacyjna [e]                                                          | 2 kg     |
| Zakres tary                                                                        | -6000 kg |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) | 500 g    |
| Klasa dokładności OIML                                                             | III      |

| Parametry fizyczne                      |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz                             | 7" graficzny kolorowy                                                                                                                            |
| Długość przewodu                        | 3 m                                                                                                                                              |
| Wymiar szalki                           | 2000×2000 mm                                                                                                                                     |
| Wymiary opakowania S x G x W            | 2100×2100×600 mm                                                                                                                                 |
| Masa netto                              | 354,7 kg                                                                                                                                         |
| Masa brutto                             | 414,3 kg                                                                                                                                         |
| Konstrukcja                             |                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony                         | IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr, IP 66 / 67 terminal                                                                                          |
| Klawiatura                              | membranowa                                                                                                                                       |
| Konstrukcja                             | Stal malowana proszkowo St3S                                                                                                                     |
| Interfejs komunikacyjny                 |                                                                                                                                                  |
| Interfejs                               | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Interfejsy opcjonalne                   | USB (M12 4P), Ethernet, moduł RS485, moduł RS232, moduł Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametry elektryczne                   |                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                               | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maksymalny pobór mocy                   | 25 W                                                                                                                                             |
| Zasilanie opcjonalne                    | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Warunki środowiskowe                    |                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy                       | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Temperatura przechowywania              | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Wilgotność względna powietrza           | 10% – 80% RH bez kondensacji                                                                                                                     |
| Miernik                                 | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Ilość przycisków                        | 22                                                                                                                                               |
| Cechy użytkowe                          |                                                                                                                                                  |
| Maksymalna ilość obsługiwanych platform | 2                                                                                                                                                |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-3 (obudowa nierdzewna)  
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
 Wyświetlacze  
 Zasilacze  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Przewód USB (waga – drukarka)  
 Najazdy do wag  
 Przewody WE/WY

Skanery kodów kreskowych  
 Drukarki etykiet  
 Uchwyty do terminali wagowych  
 Przyciski sterujące  
 Adapter USB do terminali wagowych  
 Drukarki paragonowe  
 Moduły dodatkowych platform  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Moduły dodatkowe


## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]


• RAD Key [WX-010-0005]

- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
  - R-Lab [WX-010-0080]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
  - Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W



C Platform



PUE HX7

|            | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| HX7.4.C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| HX7.4.C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10* | 1500 | 2000 | 160 ±10 |
| HX7.4.C11* | 2000 | 2000 | 160 ±10 |

\* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg  
dimensions in mm