



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,0G5

Barcode-Scanner PowerScan PM9600-SR433RBK20

WX-006-0053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Schutzart	IP 65 / 67
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Lagertemperatur	-40 – +70 °C
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts B x T x H	198x140x79 mm
Sicherer Fall auf hartem Untergrund [m]:	2
Unterstützte Barcodes:	1D, 2D, Postal
Lesetechnologie:	Imager 2D
Erforderlicher Code-Kontrast [%]:	15

Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit [%]:

0 % – 95 %

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Multifunktionswaage C32
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Analysenwaage AS X7
Waagen PS X7 für FPVO
Multifunktionswaage TMX
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Waagen CY10 für FPVO
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Analysenwaage AS 5Y
Präzisionswaage PS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Waagen HY10.H für FPVO
Dynamische Waagen DWM/HPW
Präzisionswaage CY10
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE HX7
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE 5
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Mikrowaage XA 5Y.M
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S