



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,OJF

Plateforme PL/3/H1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3 kg
Précision de lecture	1 g
Construction	
Degré de protection	IP 68
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	150x200 mm
Dimensions de colis	290x270x240 mm

Précision de lecture - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



Accessoires

Terminal de pesage PUE 5
 Terminal de pesage PUE 7.1
 Terminal de pesage PUE HX7

Terminal de pesage PUE C315
 Terminal de pesage PUE HY10
 Terminal de pesage PUE H315

Dimensions d'appareil



PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR



Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm