

H315.150/300.H6.M Waterproof Scale

WP-124-1047





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	150 / 300 kg
Carga mínima	1 kg
Resolução [d]	50 / 100 g
Unidade de verificação [e]	50 / 100 g
Faixa de tara	-300 kg
Classe OIML	III

Parâmetros físicos	
Display	4,3" LCD (retroiluminado)
Dimensões até prato de pesagem	800×800 mm

Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	1250×820×270 mm
Peso líquido	42,5 kg
Peso bruto	50 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Interfaces opcionais	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4 20 mA
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	max 7h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 - +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação





Additional fee for verification (



Acessórios (Additional Fee)


Displays Cabos RS 232 (plataforma - Ethernet) Mesas antivibração !Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas Impressora de recibos RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A



		A1	A2	В	C1	C2	D	E	L
H135H1.M	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	190	~443	~361	
H135H1.K	150 x 200	152	202	87 ± 3	110	146	-	-	1,5m
H315H2.M	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268	~525	~483	
H315H2.K	250 x 300	246	306	104 ± 3	208	268		-	1,5m
H315H3.M	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	~525	~587	
H315H3.K	410 x 410	410	410	98 ± 2	370	370	-	-	2,5m
H315H4.M	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	~767	~650	
H315H4.K	500 x 500	497	497	155 ± 5	400	400	-	-	2,5m
H315H3/5.M	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	~767	~550	
H315H3/5.K	400 x 600	597	397	155 ± 5	500	300	-	-	2,5m
H315H5.M	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	~767	~750	
H315H5.K	600 x 600	597	597	155 ± 5	500	500	-	-	2,5m
H315H6.M	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	~773	~976	
H315H6.K	800 x 800	799	799	135 ± 5	720	740	-	-	2,5m