



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,OJY](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,OJY)

# Balance étanche à 1 détecteur H315.150/300.H6.M

WP-124-1047



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques    |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Capacité maximale [Max]     | 150 / 300 kg             |
| Capacité minimale [Min]     | 1 kg                     |
| Précision de lecture [d]    | 50 / 100 g               |
| Échelon de légalisation [e] | 50 / 100 g               |
| Étendue de tare             | -300 kg                  |
| Classe de précision OIML    | III                      |
| Paramètres physiques        |                          |
| Afficheur                   | 4,3" LCD (rétro-éclairé) |

| Paramètres physiques                                |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimension du plateau                                | 800×800 mm                                                           |
| Dimensions de colis L x P x H                       | 1250×820×270 mm                                                      |
| Masse nette                                         | 42,5 kg                                                              |
| Masse brute                                         | 50 kg                                                                |
| Construction                                        |                                                                      |
| Degré de protection                                 | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal                    |
| Interface de Communication                          |                                                                      |
| Interface de Communication                          | RS232, USB                                                           |
| Interfaces optionnelles                             | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA |
| Paramètres électriques                              |                                                                      |
| Alimentation                                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                              |
| Alimentation optionnelle                            | accumulateur interne                                                 |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 7h                                                               |
| Conditions environnementales                        |                                                                      |
| Température du travail                              | -10 – +40 °C                                                         |
| Humidité relative d'air                             | 10% – 85% RH sans condensation                                       |



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles de réseau (balance – Ethernet)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Tables antivibratoires

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d étiquettes

Alimentateurs

Imprimante de tickets de caisse

Modules de plateforme supplémentaires

Convertisseur RS 232 – USB


## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

• R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensions d'appareil L x P x H



|               |           | A1  | A2  | B           | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|---------------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|------|------|------|
| H135...H1.M   | 150 x 200 | 152 | 202 | $87 \pm 3$  | 110 | 190 | ~443 | ~361 |      |
| H135...H1.K   | 150 x 200 | 152 | 202 | $87 \pm 3$  | 110 | 146 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...H2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | $104 \pm 3$ | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...H3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...H3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | $98 \pm 2$  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...H4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | $155 \pm 5$ | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | $155 \pm 5$ | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...H5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | $155 \pm 5$ | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |
| H315...H6.M   | 800 x 800 | 799 | 799 | $135 \pm 5$ | 720 | 740 | ~773 | ~976 |      |
| H315...H6.K   | 800 x 800 | 799 | 799 | $135 \pm 5$ | 720 | 740 | -    | -    | 2,5m |