



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,OLQ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,OLQ)

## WLY 12/F1/R Hassas Terazi

WL-219-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	12 kg
Minimum yük [Min]	-
Okuma için ğruluđu [d]	0,2 g
Yasallaştırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-12 kg
Tekrarlanabilirlik	0,6 g

Metrolojik parametreler	
Dođrusallık	±0,6 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Tartım kefi boyutları	300×300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	570×390×170 mm
Net ağırlık	5,2 kg
Brüt ağırlık	6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 10 – 28V DC 1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefiye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları  
Transponder kart okuyucular  
Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Barkod okuyucu  
Panel altı tartım  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı  
Ek modüller

Display  
Giriş/Çıkış kabloları  
Klavye  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Cihaz boyutları G x D x Y



F1 version



D2 version



C2 version

