



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,OPH](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,OPH)

# Rama do zagłębienia wagi 3000 C9 w podłożu

WX-004-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×1500 mm



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe malowane proszkowo  
 Waga platformowa C315.4

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C