



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,OPH

Rama do zagłębienia wagi 3000 C9 w podłożu

WX-004-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×1500 mm



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe malowane proszkowo
Waga platformowa C315.4

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C