



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,OQN](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,OQN)

## C315.4B.500.C-1 ベッドスケール

WM-002-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

### データシート

#### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	500 kg
最小表示 [d]	200 g
風袋範囲	-500 kg
OIMLクラス	III

#### 物理的パラメータ

ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	390×820×360 mm
正味重量	18,5 kg
総重量	28 kg

通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
電気のパラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	一定 8 ポート数
環境条件	
動作温度	0 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

### 電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル

### RS 232 – イーサネットコンバータ


AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.8B



C315.4B