



Báscula multifuncional HY10.3.F1.K

WP-116-0055

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,OUQ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Medición en Newtons



Estadísticas



Controlador de peso



Procedimientos GLP



Pesar animales



Pesaje diferencial



Unidades intercambiables



Control estadístico de calidad



Memoria Alibi



Transacciones

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	3 kg
Minima capacidad	20 g
Legibilidad [d]	1 g
División de legalización [e]	1 g

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-3 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,2 g
Calibración	externa
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	390×570×390 mm
Masa neta	10,3 kg
Masa bruta	12,2 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-3
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Cables Entradas/Salidas
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas


Soportes, brazos
Mesas antivibratil
Teclado, manipuladores
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 -
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]


- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



F1 Platform

C Platform



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.C2.K	400	500	103 ±3
HY10.C3.K	500	700	130 ±3
HY10.F1.K	300	300	70 ±3

dimensions in mm