



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,OYR

Waga precyzyjna WLY 6/F1/R

WL-219-0033



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  Dozowanie |  Etykietowanie |  Kontrola plus/minus |  Odchyłki procentowe |
|  Sumowanie ważeń |  Liczenie sztuk |  Zatrząsk maksymalnego wskazania |  Receptury |
|  Pomiar w Newtonach |  Statystyka |  Doważanie |  Sensory podczerwieni |
|  Ważenie zwierząt |  Ważenie różnicowe |  Pamięć ALIBI | |

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	6 kg
Obciążenie minimalne [Min]	5 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 g
Działka legalizacyjna [e]	1 g
Zakres tary	-6 kg
Powtarzalność	0,1 g

Parametry metrologiczne	
Liniowość	±0,1 g
Czas stabilizacji	3 s
Klasa dokładności OIML	II
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wymiar szalki	300×300 mm
Wymiary opakowania S x G x W	570×390×170 mm
Masa netto	5,2 kg
Masa brutto	6 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 10 – 28V DC 1A max
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.




Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne	Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych	Przewody WE/WY
Zasilacze	Przyciski sterujące
Przewody RS 232 (waga – drukarka)	Uchwyty do terminali wagowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej	Drukarki paragonowe
Skanery kodów kreskowych	Wzorce masy klasy F1 -
Ważenie podszalkowe	cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestawy
Przewody RS 232, RS 485	Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Drukarki etykiet	Moduły dodatkowych platform
Moduły dodatkowe	Konwerter RS 232 - USB


Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Wymiary urządzenia S x G x W



F1 version



D2 version



C2 version

