



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,P3I](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,P3I)

# Balanzas inoxidables con rampas HX5.EX-1.4N.1500.H2

WW-009-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones  
porcentuales



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Procedimientos GLP



Unidades  
intercambiables



Memoria Alibi

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos      |          |
|------------------------------|----------|
| Maxima capacidad [Max]       | 1500 kg  |
| Minima capacidad             | 10 kg    |
| Legibilidad [d]              | 500 g    |
| División de legalización [e] | 500 g    |
| Rango de tara                | -1500 kg |
| Clase OIML                   | III      |

| Paramètros físicos                  |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pantalla                            | 5" gráfico color                                    |
| Longitud del cable                  | 3 m                                                 |
| Dimensión de platillo               | 1100×1200 mm                                        |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al | 2050×1420×76 mm                                     |
| Masa neta                           | 127,8 kg                                            |
| Masa bruta                          | 128 kg                                              |
| Construcción                        |                                                     |
| Grado de protección                 | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 68 terminal        |
| Certificación ATEX                  | II 2G Ex ib IIC T4 Gb<br>II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Certificación IECEx                 | Ex ib IIC T4 Gb<br>Ex ib IIIC T135°C Db             |
| Construcción                        | Acero inoxidable AISI304                            |
| Interface de comunicación           |                                                     |
| Conectividad                        | 2×RS232, RS485                                      |
| Parámetros electricos               |                                                     |
| Alimentacion                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                             |
| Consumo máximo de potencia          | 15 W                                                |
| Condiciones ambientales             |                                                     |
| Temperatura de trabajo              | -10 – +40 °C                                        |
| Humedad relativa de aire            | 10% – 85% RH sin condensación                       |
| Medidor                             | PUE HX5.EX-1                                        |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Módulos de comunicación

Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX

Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]