

## **DWM HY10 Basic Checkweigher** WK-108-00\_





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1500 – 6000 g
最小表示 [d]	0,5 – 2 g
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セル サンプル 赤外線式
作動圧力	6 Bar
工事中	
保護クラス	IP 55
材料	亜鉛メッキ, 主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ 構造の IP 等級
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet, RS485
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus
電気的パラメータ	
電源	110 - 230 V AC 50 - 60 Hz

電気的パラメータ	
消費電力 max.	0,6 kVA
環境条件	
動作温度	+10 - +40 °C
使用上の特徴	
ひょう量	max 150 デュアルプラットフォームバージョン/min
コンベア速度	max 1 m/s





## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

Entry conveyor [L1]					
Length Width	300	350	400	450	
150	x	x	x	x	
200	x	x	x	x	
250	х	x	x	x	
300*		x	х	x	

Discriminating conveyor [L3]				
Leng Width	gth	500*	600	650*
	150	x	x	x
	200	x	X	x
	250	x	x	X
	300	x	x	x

	Weighing Conveyor [L2]				
Length Width	300	350	400	450	
150	x	x	х	x	
200	x	x	x	x	
250	x	x	х	x	
300*		x	х	x	

II

Capacities depending on the size of the conveyor L2					
	Length				
Width		300	350	400	450
	150	1500g	1500g	6000g	6000g
	200	3000g	3000g	6000g	6000g
	250	3000g	3000g	6000g	6000g
	300*		3000g	6000g	6000g

\*option

Working height [H]

Height 700 mm 900 mm Adjustment range

+/- 100 mm

+/- 100 mm





