



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,P46

DWM HY10 Basic Checkweigher

WK-108-00_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1500 – 6000 g
最小表示 [d]	0,5 – 2 g
法定計量時の単位 [e]	0,5 – 2 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セル ワイヤー 赤外線式
作動圧力	6 Bar
工事中	
保護クラス	IP 55
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	亜鉛メッキ, 主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ 構造の IP 等級
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

電気のパラメータ

電源 110 – 230 V AC 50 – 60 Hz

消費電力 max. 0,6 kVA

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

コンポーネントとソフトウェア

オペレーティング・システム Linux

使用上の特徴

ひょう量 max 150 デュアルプラットフォームバージョン/min

コンベア速度 1 m/s



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

Entry conveyor [L1]					
Width	Length	300	350	400	450
	150	x	x	x	x
200	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x
300*		x	x	x	x

Discriminating conveyor [L3]				
Width	Length	500*	600	650*
	150	x	x	x
200	x	x	x	
250	x	x	x	
300	x	x	x	

Weighing Conveyor [L2]					
Width	Length	300	350	400	450
	150	x	x	x	x
200	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x
300*		x	x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2					
Width	Length	300	350	400	450
	150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g	
250	3000g	3000g	6000g	6000g	
300*		3000g	6000g	6000g	

*option

Working height [H]	Height		Adjustment range
	I	700 mm	
	II	900 mm	+/- 100 mm
			+/- 100 mm

