



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,P46

DWM HY10 Basic Checkweigher

WK-108-00__



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1500 – 6000 g
最小表示 [d]	0,5 – 2 g
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セル サンプル 赤外線式
作動圧力	6 Bar
工事中	
保護クラス	IP 55
材料	亜鉛メッキ, 主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ 構造の IP 等級
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet, RS485
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus
電気的パラメータ	
電源	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz

電氣的パラメータ

消費電力 max. 0,6 kVA

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

使用上の特徴

ひょう量 max 150 デュアルプラットフォームバージョン/min

コンベア速度 max 1 m/s



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

Entry conveyor [L1]				
Length \ Width	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Length \ Width	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	x
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Length \ Width	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Length \ Width	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*option

Working height [H]	Height	
	I	700 mm
	II	900 mm

Adjustment range	
+/- 100 mm	
+/- 100 mm	

