



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,P46](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,P46)

## DWM HY10 Basic

WK-108-00\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	1500 – 6000 g
Okuma için ğruluđu [d]	0,5 – 2 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,5 – 2 g
OIML sınıfı	XIII (1)*, Y (a)

#### Fiziksel parametreler

Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Çalıřma basıncı	6 Bar

#### Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 55
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik, alüminyum anodize

#### Haberleřme arayüzler

Haberleřme arayüzü	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

### Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz
Maksimum güç tüketimi	0,6 kVA

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
----------------------	--------------

### Bileşenler ve yazılım

İşletim sistemi	Linux
-----------------	-------

### Fonksiyonel özellikler

Kapasite	max 150 adet/min
Conveyor velocity	1 m/s



# Cihaz boyutları G x D x Y

Entry conveyor [L1]				
Length \ Width	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Length \ Width	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Length \ Width	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2					
Length \ Width	300	350	400	450	
150	1500g	1500g	6000g	6000g	
200	3000g	3000g	6000g	6000g	
250	3000g	3000g	6000g	6000g	
300*		3000g	6000g	6000g	

\*option

Working height [H]	I	Height	700 mm
	II		900 mm

Adjustment range  
+/- 100 mm  
+/- 100 mm

