



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,P46

DWM HY10 Basic

WK-108-00_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 – 6000 g
Okuma için ruluęu [d]	0,5 – 2 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,5 – 2 g
OIML sınıfı	XIII (1)*, Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
alıřma basıncı	6 Bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	Paslanmaz elik, alüminyum anodize
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Elektrik parametreleri

Güç kaynađı 110 – 230 V AC 50 – 60 Hz

Maksimum güç tüketimi 0,6 kVA

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Bileşenler ve yazılım

İşletim sistemi Linux

Fonksiyonel özellikler

Kapasite max 150 adet/min

Conveyor velocity 1 m/s



Cihaz boyutları G x D x Y

Entry conveyor [L1]					
Width	Length	300	350	400	450
	150	x	x	x	x
200	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x
300*		x	x	x	x

Discriminating conveyor [L3]				
Width	Length	500*	600	650*
	150	x	x	x
200	x	x	x	
250	x	x	x	
300	x	x	x	

Weighing Conveyor [L2]					
Width	Length	300	350	400	450
	150	x	x	x	x
200	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x
300*		x	x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2					
Width	Length	300	350	400	450
	150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g	6000g

*option

Working height [H]	I	Height	700 mm
	II		900 mm

Adjustment range
+/- 100 mm
+/- 100 mm

