




More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,P7R

MPS.T.6000.R1 計量モジュール

WX-016-0350



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6000 g
ブリロード範囲	600 g
最小表示 [d]	0,1 g
繰返し性	0,15 g
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	3 s
調整	外部
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII プロトコル

電氣的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A モジュール: 12V DC
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø65 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	220x70x75 mm
正味重量	0,9 kg



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル
防振台

R 計量ターミナル (WDM-8)

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

