



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,PAQ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,PAQ)

# Balanzas de 1 sensor HX5.EX-1.3.H2

WW-006-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Procedimientos GLP



Unidades intercambiables



Memoria Alibi

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	3 kg
Minima capacidad	20 g
Legibilidad [d]	1 g
División de legalización [e]	1 g
Rango de tara	-3 kg
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	5" gráfico color
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	250x300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	310x640x490 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	310x640x490 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	310x640x490 mm
Masa neta	13,3 kg
Masa bruta	15 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 68 terminal
Certificación ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Certificación IECEx	Ex ib IIB T4 Gb
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Material del platillo	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	2xRS232, RS485
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Medidor	PUE HX5.EX-1



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Módulos de comunicación

Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX

Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]