



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,PBM](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,PBM)

# Impressora térmica Radwag RTP-UEW80 (USB + Ethernet + WiFi)

WX-007-0118



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Largura até papel	80 mm
Velocidade de impressão	max 300 mm/s
Diâmetro externo até rolo	max 80 mm
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	USB, WiFi, Ethernet
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	0 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 80%
<b>Parâmetros físicos</b>	
Dimensões até dispositivo L x P x A	127×127×129 mm
Peso líquido	1,2 kg



## Compatível com (Additional Fee)

Plataforma à prova d'água H315 HR  
Analisador de umidade MA X7.IC.A  
Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H  
Plataforma multifuncional HX7.4C  
Plataforma multifuncional HX7 HR  
Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P  
Plataforma multifuncional WPY  
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P  
Balança Automática para Stents AK-5/100.STENT  
Plataforma multifuncional C32  
Analisador de umidade MA 5Y  
Balança de precisão 5Y.PM  
Microbalança para filtros MYA 5Y.F  
Plataforma multifuncional em aço inoxidável TMX H  
Balança analítica AS X7  
Plataforma multifuncional TMX  
Microbalança XA 5Y.M.A  
Balança de precisão PS R2  
Plataforma em aço inoxidável H315 4H  
Balança de precisão WLC X7  
Plataforma à prova d'água H315 H  
Balança de precisão WLC  
Plataforma multifuncional HY10  
Plataforma multifuncional em aço inoxidável HY10 H  
Plataforma em aço inoxidável, versão para fosso H315.4 H/Z  
Balança de precisão C32.PM  
Balanças automáticas para calibração de micropipetas  
Plataforma multifuncional HX7  
Analisador de umidade MA X7.A  
Balança analítica XA 5Y.A  
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO  
Ultra-Microbalança UYA 5Y  
Analisador de umidade MA 5Y.IC  
Analisador de umidade MA R  
Balança analítica AS 5Y  
Comparador de massa automático AK-4  
Balança de precisão PS 5Y  
Comparador de massa automático AKM-2  
Balança de precisão PS R2.H  
Checadoras de peso DWM/HPW  
Balança de precisão WTC  
Plataforma de pesagem H315 4C

Balança analítica para filtros XA 5Y.F  
Balança de precisão WLY  
Comparadores de massa automáticos UMA  
Balança de esteira suspensa H315 2K  
Balança de precisão PS X7  
Comparador de massa manua APP 5Y.KO  
Comparadores de massa robóticos  
Medição de densidade  
Balança de precisão WLC C/2  
Microbalança MYA 5Y  
Balança de precisão PS R1  
Balança analítica XA 5Y  
Susceptômetros manuais - Magnetização  
Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB  
Cabo USB (plataforma - impressora)  
Balança analítica AS R2 PLUS  
Comparador de massa HRP 5Y.KO  
Checadoras de peso de controle rotacional  
Comparadores de massa automáticos de vácuo  
Analisador de umidade PMV 5Y  
Susceptômetros automáticos - Magnetização  
Comparador de massa manual XA 5Y.KO  
Checadoras de peso DWM HPX  
Comparador de massa HRP 5Y.KB  
Checadoras de peso DWT/RC/HYF  
Microbalança XA 5Y.M  
Checadoras de peso de controle para grandes cargas  
!Terminal de pesagem PUE HY10  
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO  
Balança analítica AS R1 PLUS  
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F  
Checadoras de peso de etiquetagem  
Checadoras de peso DWM H2  
Controlador de peso de classificação DWM/HPS  
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y  
Checadoras de peso DWM  
Checadoras de peso com rolos  
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S  
Balança de esteira suspensa em aço inoxidável H315 2K  
Balança de precisão CY10  
Impressora de recibos  
Checadoras de peso de esteira