

Impressora térmica Radwag RTP-UEW80 (USB + Ethernet + WiFi)





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Largura até papel	80 mm
Velocidade de impressão	max 300 mm/s
Diâmetro externo até rolo	max 80 mm
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	USB, WiFi, Ethernet
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Condições ambientais	
Temperatura de operação	0 - +50 °C
Umidade relativa	10% - 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	127×127×129 mm
Peso líquido	1,2 kg



Compativel com (Additional Fee)

Plataforma à prova d'água H315 HR

Analisador de umidade MA X7.IC.A

Plataforma multifuncional em aco inoxidável HX7 H

Plataforma multifuncional HX7.4C Plataforma multifuncional HX7 HR

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P

Plataforma multifuncional WPY

Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balança Automática para Stents AK-5/100.STENT

Plataforma multifuncional C32 Analisador de umidade MA 5Y Balança de precisão 5Y.PM Microbalança para filtros MYA 5Y.F

Plataformas multifuncionais em aço inoxidável TMX H

Balanca analítica AS X7 Plataforma multifuncional TMX Microbalança XA 5Y.M.A Balança de precisão PS R2

Plataforma em aço inoxidável H315 4H

Balança de precisão WLC X7 Plataforma à prova d'água H315 H Balança de precisão WLC

Plataforma multifuncional HY10

Plataforma multifuncional em aço Inoxidável HY10 H

Plataforma em aço inoxidável, versão para fosso H315.4 H/Z

Balança de precisão C32.PM

Balanças automáticas para calibração de micropipetas

Plataforma multifuncional HX7 Analisador de umidade MA X7.A Balança de precisão PS X7 Balança analítica XA 5Y.A

Comparador de massa manual WAY 5Y.KO

Ultra-Microbalança UYA 5Y Analisador de umidade MA 5Y.IC Analisador de umidade MA R Balança analítica AS 5Y

Comparador de massa automático AK-4 Comparador de massa automático AKM-2 Balança de precisão PS R2.H Balança de precisão WTC Plataforma de pesagem H315 4C Balança analítica para filtros XA 5Y.F

Balança de precisão WLY

Comparadores de massa automáticos UMA Comparador de massa manua APP 5Y.KO

Comparadores de massa robóticos

Medição de densidade Balanca de precisão WLC C/2 Microbalança MYA 5Y Balança de precisão PS R1 Balança analítica XA 5Y

Susceptômetros manuais - Magnetização Comparadores de massa manuais 5Y.PM.KB

Cabo USB (plataforma - impressora) Balança analítica AS R2 PLUS Comparador de massa HRP 5Y.KO Balança de precisão PS 5Y

Comparadores de massa automáticos de vácuo

Analisador de umidade PMV 5Y

Susceptômetros automáticos - Magnetização Comparador de massa manual XA 5Y.KO

Checadoras de peso DWM HPX Comparador de massa HRP 5Y.KB

Microbalança XA 5Y.M

Comparador de massa manual UYA 5Y.KO

Balança analítica AS R1 PLUS

Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F Checadoras de peso de etiquetagem

Controlador de peso de classificação DWM/HPS

Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y

Checadoras de peso DWM

Checadoras de peso de controle para grandes cargas

Checadoras de peso com rolos

Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

Balança de precisão CY10 Impressora de recibos