

RADWAG RTP-UEW80 Belegdrucker (USB + Ethernet + WiFi)





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	USB, WiFi, Ethernet
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 - +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% - 80%
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts B x T x H	127×127×129 mm
Nettogewicht	1,2 kg



Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage

H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents

UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem

Multifunktionswaage C32

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y Präzisionswaage 5Y.PM

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Waagen WLY für FPVO Analysenwaage AS X7 Waagen PS X7 für FPVO Multifunktionswaage TMX Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaagen PS R2

Plattformwaage H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Präzisionswaage WLC X7 Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei Balkenwaagen HX5.EX-1.4P2 C

Dynamische Waagen DWT/RC/HYF Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Präzisionswaage WLC

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N

Multifunktionswaagen HY10 Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Auffahrwaage H315 4N.H rostfrei

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen

Waagen CY10 für FPV0 Palettenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P H

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Präzisionswaage C32.PM

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Multifunktionswaage HX7

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4 H/Z

Feuchtebestimmer MA X7.A

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Auffahrwaage

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Automatische Massekomparator AK-4

Waagen PS 5Y für FPVO

Automatische Massekomparator AKM-2

Präzisionswaage PS R2.H Wägeterminal PUE HX5.EX Waagen HY10.H für FPV0

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Präzisionswaage WTC Plattformwaage H315 4C

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Präzisionswaage WLY

Automatische Massekomparator UMA

Rohrbahnwaagen

H315 2K

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Robotische Massekomparatoren Dichte-Massekomparatoren Präzisionswaage WLC C/2 Mikrowaage MYA 5Y Viehwaagen H315 4I.S Präzisionswaage PS R1 Analysenwaage XA 5Y

Manuelle Suszeptometer zur Magnetismusmessung

Wägeterminal PUE HX7

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

USB-Kabel (Waage – Drucker) Analysenwaage AS R2 PLUS Wägeterminal PUE C32 Wägeterminal PUE 7.1

Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO

Präzisionswaage PS 5Y Rotationskontrollwaagen

Automatische Vakuum-Massekomparatoren

Feuchtebestimmer PMV 5Y

Automatische Suszeptometer zur Magnetismusmessung

Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C Manueller Massekomparator XA 5Y.KO Dynamische Waagen DWM HPX Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H

Mikrowaage XA 5Y.M RMC F Roboter-Wägesystem RB F Roboter-Wägesystem Wägeterminal PUE HY10 Wägeterminal PUE 5

Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO

Analysenwaage AS R1 PLUS Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F

Etikettierwaagen

Dynamische Waagen DWM H2 Sortierwaagen DWM/HPS Wägeterminal PUE H315

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y

Automatische Waagen DWM Kontrollwaagen für schwere Lasten

Rollenwaagen

Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315 H315 4N.H.LD rostfrei Präzisionswaage PS X7 Waagen WPY für FPVO Analysenwaage XA 5Y.A Multifunktions- Plattformwaage HX7.4 H rostfrei Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2 Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO Ultra-Mikrowaage UYA 5Y Feuchtebestimmer MA 5Y.IC Plattformwaagen HX5.EX-1 C Feuchtebestimmer MA R Präzisionswaage CY10 AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem Thermische Drucker