



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,PBM

RADWAG RTP-UEW80 Belegdrucker (USB + Ethernet + WiFi)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Paper width | 80 mm |
| Print speed | max 300 mm/s |
| Roller external diameter | max 80 mm |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | USB, WiFi, Ethernet |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | 0 – +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% |
| Physikalische Parameter | |
| Abmessungen des Geräts | 127×127×129 mm |
| Nettogewicht | 1,2 kg |



Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents

UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem

Multifunktionswaage C32

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y

Präzisionswaage 5Y.PM

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Waagen WLY für FPVO

Feuchtebestimmer

MA X2.IC.A

Analysenwaage AS X7

Präzisionswaage PS X2

Analysenwaagen AS X2 PLUS

Waagen PS X7 für FPVO

Multifunktionswaage TMX

Mikrowaage XA 5Y.M.A

Präzisionswaagen PS R2

Plattformwaage

H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Präzisionswaage WLC X7

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H.LD rostfrei

Balkenwaagen

HX5.EX-1.4P2 C

Waagen PS X2 für FPVO

Dynamische Waagen DWT/RC/HYF

Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Präzisionswaage WLC

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Feuchtebestimmer

MA X2.A

Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N

Multifunktionswaagen HY10

Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Auffahrwaage

H315 4N.H rostfrei

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP

HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen

Waagen CY10 für FPVO

Suszeptometer

Palettenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P H

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Feuchtebestimmer MA R

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Automatische Massekomparator AK-4

Waagen PS 5Y für FPVO

Automatische Massekomparator AKM-2

Präzisionswaage PS R2.H

Wägeterminal PUE HX5.EX

Waagen HY10.H für FPVO

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Präzisionswaage WTC

Plattformwaage

H315 4C

Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Präzisionswaage WLY

Automatische Massekomparator UMA

Rohrbahnwaagen

H315 2K

Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Robotischer Massekomparatoren

Dichtebestimmung

Präzisionswaage WLC C/2

Mikrowaage MYA 5Y

Viehwaagen H315 4I.S

Präzisionswaage PS R1

Analysenwaage XA 5Y

Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB

USB-Kabel (Waage – Drucker)

Analysenwaage AS R2 PLUS

Wägeterminal PUE C32

Wägeterminal PUE 7.1

Wägeterminal PUE HX7

Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO

Präzisionswaage PS 5Y

Rotationskontrollwaagen

Vakuum-Massekomparatoren

Feuchtebestimmer PMV 5Y

Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C

Manueller Massekomparator XA 5Y.KO

Dynamische Waagen DWM HPX

Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB

Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H

Mikrowaage XA 5Y.M

RMC F Roboter-Wägesystem

RB F Roboter-Wägesystem

Wägeterminal PUE HY10

Wägeterminal PUE 5

Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO

Analysenwaage AS R1 PLUS

Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F

Etikettierwaagen

Dynamische Waagen DWM H2

Sortierwaagen DWM/HPS

Wägeterminal PUE H315

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y

Automatische Waagen DWM

Kontrollwaagen für schwere Lasten

Rollenwaagen

Präzisionswaage C32.PM
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4 H/Z
Feuchtebestimmer MA X7.A
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO

Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Präzisionswaage CY10
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem
Thermische Drucker