



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,PBM](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,PBM)

# Impresora de recibos RADWAG RTP-UEW80 (USB + Ethernet + WiFi)

WX-007-0118



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Ancho del papel	80 mm
Velocidad de impresión	max 300 mm/s
Diámetro exterior del rollo	max 80 mm
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	USB, WiFi, Ethernet
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	0 – +50 °C
Humedad relativa de aire	10% – 80%
<b>Parámetros físicos</b>	
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	127×127×129 mm
Masa neta	1,2 kg



## Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
Analizador de Humedad  
MA X7.IC.A  
Báscula multifuncional inoxidable HX7 H  
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C  
Báscula multifuncional HX7 HR  
Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
Báscula multifuncional WPY  
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
Balanza automática para stents AK-5/100 STENT  
Sistemas de pesaje automáticos UMA 5Y.F  
Báscula multifuncional C32  
Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H  
Básculas de patines inoxidables HX5.EX-1.4P2 H  
Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H  
Analizador de Humedad MA 5Y  
Balanza de precisión 5Y.PM  
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
Básculas de plataforma de 1 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1 HR  
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
Báscula multifuncionale inoxidable TMX H  
Balanzas WLY para CCE  
Balanza analítica AS X7  
Balanzas PS X7 para CCE  
Báscula multifuncional TMX  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Balanza de precisión PS R2  
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
Balanza de precisión WLC X7  
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD  
Básculas de patines HX5.EX-1.4P2 C  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Balanza de precisión WLC  
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
Básculas con rampa inoxidables HX5.EX-1.4N  
Báscula multifuncional HY10  
Básculas de plataforma HX5.EX-1.4 C  
Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H  
Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z  
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H  
Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP  
Plataformas pintadas de polvo HRP EX  
Balanzas CY10 para CCE  
Básculas para paletas inoxidables HX5.EX-1.4P H  
Balanza de alta resolución HY10.HRP  
Balanza de precisión C32.PM  
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
Báscula multifuncional HX7  
Básculas de plataforma inoxidables hundidas HX5.EX-1.4 H/Z  
Analizador de Humedad  
MA X7.A  
Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4 H/Z  
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD  
Balanzas WPY para CCE  
Balanza analítica XA 5Y.A  
Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H  
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO  
Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
Analizador de Humedad MA 5Y.IC  
Comparador de masa automático AK-4  
Balanza de precisión PS 5Y  
Balanzas PS 5Y para CCE  
Comparador de masa automático AKM-2  
Balanza de precisión PS R2.H  
Terminal de pesaje PUE HX5.EX  
Balanza HY10.H para CCE  
Básculas de plataforma de 4 sensor de acero inoxidable HX5.EX-1.4 H  
Balanzas dinámicas DWM/HPW  
Balanza de precisión WTC  
Báscula de plataforma H315 4C  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
Balanza de precisión WLY  
Comparador de masa automático UMA  
Balanza de precisión PS X7  
Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO  
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
Comparadores de masa robóticos  
Comparadores para la medición de densidad  
Balanza de precisión WLC C/2  
Microbalanza MYA 5Y  
Balanza de precisión PS R1  
Balanza analítica XA 5Y  
Susceptómetros manuales - Magnetismo  
Terminal de pesaje PUE HX7  
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB  
Cable USB (Báscula a Impresora)  
Balanza analítica AS R2 PLUS  
Terminal de pesaje PUE C32  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KO  
Balanzas de control rotativas  
Comparadores de masa automáticos al vacío  
Analizador de Humedad  
PMV 5Y  
Susceptómetros automáticos - Magnetismo  
Básculas para paletas HX5.EX-1.4P C  
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO  
Balanzas dinámicas DWM HPX  
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KB  
Balanzas dinámicas DWT/RC/HYF  
Microbalanza XA 5Y.M  
Sistemas de pesaje robótico RMC F  
Balanzas de control para grandes cargas  
Sistemas de pesaje robótico RB F  
Terminal de pesaje PUE HY10  
Terminal de pesaje PUE 5  
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO  
Balanza analítica AS R1 PLUS  
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
Balanzas de etiquetado  
Balanzas dinámicas DWM H2  
Balanzas dinámicas DWM/HPS  
Terminal de pesaje PUE H315  
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y  
Balanzas dinámicas DWM  
Balanzas de rodillos  
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S  
Balanza de precisión CY10  
Sistemas de pesaje automáticos AK-6 5Y.F  
Impresoras de recibos

Básculas de plataforma de 1 sensor HX5.EX-1 C  
Analizador de HumedadMA R  
Básculas de rampas impermeables HX5.EX-1 C  
Balanza analítica AS 5Y

Básculas de carriles