



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,PBM](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,PBM)

# Imprimante de reçus RADWAG RTP-UEW80 (USB + Ethernet + WiFi)

WX-007-0118



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Largeur du papier	80 mm
Vitesse d'impression	max 300 mm/s
Diamètre extérieur du rouleau	max 80 mm
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	USB, WiFi, Ethernet
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	0 – +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80%
<b>Paramètres physiques</b>	
Dimensions d'appareil L x P x H	127×127×129 mm
Masse nette	1,2 kg



## Compatible avec (Additional Fee)

Balance étanche de rampe H315 HR  
Dessiccateur MA X7.IC.A  
Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H  
Multifonctionnelle balance à rampe inoxydable HX7.4N H  
Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4C  
Balance multifonctionnelle HX7 HR  
Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
Balance multifonctionnelle WPY  
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P  
Balance automatique pour stents AK-5/100 STENT  
Système de pesée automatique UMA 5Y.F  
Balance multifonctionnelle C32  
Plates-formes inoxydables HRP EX.H  
Pèse-Poutres inoxydables HX5.EX-1.4P2 H  
Balance à haute résolution inoxydables HY10.HRP.H  
Dessiccateur MA 5Y  
Balance de précision 5Y.PM  
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F  
Balances industrielles mono capteur en acier inoxydable HX5.EX-1 HR  
Pèse-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H  
Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H  
Balances WLY pour CPP  
Balance analytique AS X7  
Balances PS X7 pour CPP  
Balance multifonctionnelle TMX  
Microbalance XA 5Y.M.A  
Balance de précision PS R2  
Balance à plateformes inoxydables H315 4H  
Pèse-Poutres inoxydables H315 4P2.H  
Balance de précision WLC X7  
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydables HX7.4N H.LD  
Pèse-Poutres HX5.EX-1.4P2 C  
Balance étanche de rampe H315 H  
Balance de précision WLC  
Pèse-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H  
Balances à rampe inoxydables HX5.EX-1.4N  
Balance multifonctionnelle HY10  
Balances à plates-formes HX5.EX-1.4 C  
Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H  
Plateformes inoxydables encastrées H315.4 H/Z  
Balance à rampe inoxydables H315 4N.H  
Balance à haute résolution PUE 7.1.HRP  
Plates-formes pulvérisées HRP EX  
Balances CY10 pour CPP  
Pèse-Palettes inoxydables HX5.EX-1.4P H  
Balance à haute résolution HY10.HRP  
Balance de précision C32.PM  
Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes  
Balance multifonctionnelle HX7  
Plates-formes inoxydables encastrées HX5.EX-1.4 H/Z  
Dessiccateur MA X7.A  
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrée HX7.4 H/Z  
Balance à rampe inoxydables H315 4N.H.LD  
Balances WPY pour CPP  
Balance analytique XA 5Y.A  
Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable encastrées HX7.4 H  
Pèse-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2  
Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO  
Ultra-Microbalance UYA 5Y  
Dessiccateur MA 5Y.IC  
Comparateur automatique de masse AK-4  
Balance de précision PS 5Y  
Balances PS 5Y pour CPP  
Comparateur automatique de masse AKM-2  
Balance de précision PS R2.H  
Terminal de pesage PUE HX5.EX  
Balances HY10.H pour CPP  
Balances industrielles inoxydables 4 capteurs HX5.EX-1.4 H  
Balances dynamiques DWMHPW  
Balance de précision WTC  
Balance à plateformes H315 4C  
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
Balance de précision WLY  
Comparateur automatique de masse UMA  
Balance de précision PS X7  
Comparateur manuel de masse APP 5Y.KO  
Pèse-Palettes inoxydables H315 4P.H  
Comparateurs de masse robotisés  
Comparateurs pour la mesure de la densité  
Balance de précision WLC C/2  
Microbalance MYA 5Y  
Balance de précision PS R1  
Balance analytique XA 5Y  
Susceptomètres manuels - Magnétisme  
Terminal de pesage PUE HX7  
Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB  
Câble USB (balance – imprimante)  
Balance analytique AS R2 PLUS  
Terminal de pesage PUE C32  
Terminal de pesage PUE 7.1  
Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KO  
Balances de contrôle rotatives  
Comparateur de masse automatiques à vide  
Dessiccateur PMV 5Y  
Susceptomètres automatiques - Magnétisme  
Pèse-palettes HX5.EX-1.4P C  
Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO  
Balances dynamiques DWM HPX  
Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KB  
Balances dynamiques DWT/RC/HYF  
Microbalance XA 5Y.M  
Système de pesée robotisé RMC F  
Balances de contrôle pour grosses charges  
Système de pesée robotisé RB F  
Terminal de pesage PUE HY10  
Terminal de pesage PUE 5  
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO  
Balance analytique AS R1 PLUS  
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F  
Balance d'étiquetage  
Balances dynamiques DWM H2  
Balances à triage DWM/HPS  
Terminal de pesage PUE H315  
Pèse-Palette multifonctionnelles HX7.4P  
Nano-Comparateur NANO.AK-4.500.5Y  
Balances dynamiques DWM  
Balances à rouleaux  
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S  
Balance de précision CY10  
Système de pesée automatique AK-6 5Y.F  
Imprimante de tickets de caisse  
Balances aériennes

Balances industrielles mono capteur HX5.EX-1 C  
Dessiccateur MA R  
Balances industrielles étanches HX5.EX-1 H  
Balance analytique AS 5Y