



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,PBM

Drukarka paragonowa RADWAG RTP-UEW80 (USB + Ethernet + WiFi)

WX-007-0118



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|---|
| Szerokość papieru | 80 mm |
| Szybkość druku | max 300 mm/s |
| Średnica zewnętrzna rolki | max 80 mm |
| Interfejs komunikacyjny | |
| Interfejs | USB, WiFi, Ethernet |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | 0 – +50 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 80% |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary urządzenia S x G x W | 127×127×129 mm |
| Masa netto | 1,2 kg |



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Wagosuszarka MA X7.IC.A
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Automatyczna waga do stentów AK-5/100 STENT
Automatyczny System Wagowy UMA 5Y.F
Waga wielofunkcyjna C32
Platformy nierdzewne HRP EX.H
Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Wagosuszarka MA 5Y
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Wagi PS X7 do KTP
Waga wielofunkcyjna TMX
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna PS R2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Waga precyzyjna WLC
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Platformy malowane proszkowo HRP EX
Wagi CY10 do KTP
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
Wagosuszarka MA X7.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
Wagosuszarka MA R
Automatyczny komparator masy AK-4
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi PS 5Y do KTP
Automatyczny komparator masy AKM-2
Waga precyzyjna PS R2.H
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Wagi HY10.H do KTP
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Wagi dynamiczne DWM/HPW
Waga precyzyjna WTC
Waga platformowa H315 4C
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Automatyczny komparator masy UMA
Wagi kolejkowe H315 2K
Waga precyzyjna PS X7
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Robotyczne komparatory masy
Komparatory do pomiaru gęstości
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Manualne susceptometry do pomiaru magnetyzmu
Terminal wagowy PUE HX7
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Przewód USB (waga – drukarka)
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO
Wagi kontrolne rotacyjne
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy
Wagosuszarka PMV 5Y
Automatyczne susceptometry do pomiaru magnetyzmu
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Wagi dynamiczne DWM HPX
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Mikrowaga XA 5Y.M
Robotyczny System Wagowy RMC F
Wagi kontrolne do dużych ładunków
Robotyczny System Wagowy RB F
Terminal wagowy PUE HY10
Terminal wagowy PUE 5
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Wagi etykietujące
Wagi dynamiczne DWM H2
Wagi sortujące DWM/HPS
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y
Wagi dynamiczne DWM
Wagi rolkowe
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Wagi kolejkowe nierdzewne H315 2K
Waga precyzyjna CY10
Automatyczny System Wagowy AK-6 5Y.F
Drukarki paragonowe

Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
Waga analityczna AS 5Y

Wagi kolejkowe