



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,PE7

MAS.440.R1 計量モジュール

WX-016-0364



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	1000 g
プリロード範囲	100 g
最小表示 [d]	1 mg
繰返し性	1,5 mg
直線性	±3 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	外部

工事中

保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	ステンレススチール

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232
------------	-------

電気のパラメータ

電源 アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A モジュール: 12V DC

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

相対湿度 40% – 80%

物理的パラメータ

計量皿寸法 \varnothing 56 mm

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ 231x115x120 mm

正味重量 1,6 kg



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
R 計量ターミナル (WDM-8)

RS 232、RS 485 ケーブル

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]