



# Multifunktionswaage TMX19C.15.H3.K

WP-119-0084

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,PND](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,PND)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter                       |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Wägebereich [Max]                              | 15 kg                             |
| Min. Belastung                                 | 100 g                             |
| Ablesbarkeit [d]                               | 5 g                               |
| Eichwert [e]                                   | 5 g                               |
| Tarierbereich                                  | -15 kg                            |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 1 g                               |
| OIML-Klasse                                    | III                               |
| Physikalische Parameter                        |                                   |
| Display  | 19" grafisch farbiger Touchscreen |

| Physikalische Parameter      |   |
|------------------------------|---|
| Kabellänge                   | 2,5 m   |
| Waagschale                   | 410×410 mm  |
| Abmessungen Bedieneinheit    | 590×430×240 mm  |
| Verpackungsgröße B x T x H   | 510×590×510 mm  |
| Konstruktion                 |   |
| Schutzart                    | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Terminal   |
| Kommunikationsschnittstellen |   |
| Schnittstellen               | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetisch), Profibus DP (Betrieb im Modus slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×Ports M12 8P oder 2×Die Kabel durch Verschraubungen) |
| Optionale Schnittstellen     | externe Taster PRINT, TARA, START - erforderliche Version des Terminals mit installierten 4IN/4OUT (Steckplätze M12 8P), modul zusätzliche Wägeplattform - max. 3 St., metrologische Parameter wie bei Hauptplattform |
| Elektrische Parameter        |   |
| Stromversorgung              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Leistungsaufnahme des Geräts | 45 W  |
| Umgebungsbedingungen         |   |
| Umgebungstemperatur          | 0 – +40 °C  |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 10% – 85% RH ohne Kondensation  |
| Komponenten und Software     |   |
| Betriebssystem               | Microsoft Windows 11 IoT  |



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
 Transponderkartenleser  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
 Netzkabel (Waage – Ethernet)  
 Displays  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Barcode-Scanner

Etikettendrucker  
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
 USB-Adapter  
 Thermische Drucker  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze  
 USB-Kabel (Waage – Drucker)  
 Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]