



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,P06](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,P06)

# Bilancia multifunzione HY10.15.H2.K

WP-116-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation


Newton unit  
measurement


Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

## Specifiche

### Parametri metrologici

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Portata massima [Max]                     | 15 kg |
| Portata minima [Min]                      | 100 g |
| Divisione [d]                             | 5 g   |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 5 g   |

| Parametri metrologici                          |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo di tara                                  | -15 kg                                                                                                                                                                                              |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 1 g                                                                                                                                                                                                 |
| Calibrazione                                   | external                                                                                                                                                                                            |
| Classe OIML                                    | III                                                                                                                                                                                                 |
| Parametri fisici                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Display                                        | 10,1" graphic colour touchscreen                                                                                                                                                                    |
| Lunghezza del cavo                             | 1,5 m                                                                                                                                                                                               |
| Dimensione piatto                              | 250×300 mm                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni del pacco L x P x A                 | 350×560×500 mm                                                                                                                                                                                      |
| Peso net                                       | 11 kg                                                                                                                                                                                               |
| Peso lordo                                     | 11,5 kg                                                                                                                                                                                             |
| Costruzione                                    |                                                                                                                                                                                                     |
| Punteggio IP                                   | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal                                                                                                                                                   |
| Interfaccia di comunicazione                   |                                                                                                                                                                                                     |
| Interfaccia                                    | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)                                                                                                                                                  |
| Interfacce opzionali                           | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Parametri elettrici                            |                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentatore                                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                             |
| Environmental conditions                       |                                                                                                                                                                                                     |
| Ambiente di lavoro                             | -10 – +40 °C                                                                                                                                                                                        |
| Umidità relativa                               | 10% – 85% RH no condensation                                                                                                                                                                        |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Banco a rulli  
 Lettore di tessere transponder  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
 Tavoli antivibranti  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 AP2-3 Modulo di conversione analogica  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavi IN/OUT


Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Stampanti di ricevuta  
 Pesi standard F1 - cilindrici, set  
 Cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Moduli aggiuntivi  
 Convertitore RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]


Device dimensions L x P x A



H Platform

| Scale type | A1  | A2  | B      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K  | 200 | 150 | 85 ±3  |
| HY10 H2.K  | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K  | 410 | 410 | 98 ±2  |
| HY10 H4.K  | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K  | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K  | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm



PUE HY10