




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,PRK

Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 3000 H9, Stahl pulverbeschichtet

WX-004-0302



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Waagschale	1500×1500 mm
------------	--------------



Kompatibel mit (Additional Fee)

Plattformwaage
 H315 4H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei

Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl