



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,PRK

Rama do zagłębienia wagi 3000 H9 w podłożu

WX-004-0302



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	1500×1500 mm
---------------	--------------



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa nierdzewna H315 4H
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Platformy stalowe wodoodporne