



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PRK](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PRK)

## Rama do zagłębienia wagi 3000 H9 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×1500 mm



### Pasuje do

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Platformy stalowe wodoodporne