



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,PRK](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,PRK)

# Rama do zagłębienia wagi 3000 H9 w podłożu

WX-004-0302



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1500×1500 mm



## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Platformy stalowe wodoodporne