



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,PT7

Automatischer Vakuum-Massekomparator AVK 1000.5Y.CP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E1 Kalibrierungsbereich	100 g – 1 kg
E2 Kalibrierungsbereich	100 g – 1 kg
F1 Kalibrierungsbereich	100 g – 1 kg
F2 Kalibrierungsbereich	100 g – 1 kg
Wägebereich [Max]	1002 g
Zifferschritt [d]	0,1 µg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,7 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	1 µg
Garantierte Wiederholbarkeit	1,5 µg
Elektrischer Abgleichbereich	-1 g – +2 g
Stabilisierungszeit	60 s
Justierung	extern
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	ø100 mm

Physikalische Parameter	
Abmessungen der Vakuumkammer	965×745×1150 mm
Druck in der Vakuumkammer	Konstant
Abmessungen der Komponenten zu Komparation	zylindrisch \varnothing (22 – 95)×110; kugelförmig \varnothing (40 – 100) mm
Abmessungen Wägegerät	965×745×1700 mm
Abmessungen Bedieneinheit	249×170×72 mm
Nettogewicht ohne Tisch	250 kg
Nettogewicht mit Tisch	650 kg
Externe Ballastgewichte	500 g, 800 g, 900 g
Magazin von Gewichten	6
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur	±0,1 °C / 12 h
Relative Luftfeuchtigkeit	45% – 60%

Die Wiederholbarkeit im Vakuum unter idealen Umgebungsbedingungen für 6 ABBA-Zyklen.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

RFID-Tag
 Zusätzliche Module
 Schutzhauben
 Barcode-Scanner
 Kabel RS 232, RS 485

Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System
 Thermische Drucker
 Fingerabdruck-Leser
 Kabel RS 232, RS 485
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

• RMCS Lite [WX-010-0164]

• System RMCS [WX-010-0048]

Abmessungen des Geräts

