



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,PU9](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,PU9)

# Auffahrplattform PL/4N/300/H4.LD

WX-009-0248



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Wägebereich [Max]        | 300 kg            |
| Ablesbarkeit [d]         | 100 g             |
| Konstruktion             |                   |
| Schutzart                | IP 66 / 69        |
| Konstruktion             | Edelstahl AISI304 |
| Waageschale              | Edelstahl AISI304 |
| Physikalische Parameter  |                   |
| Waageschale              | 1500×1500 mm      |
| Höhe Wägeplattform       | 77 mm             |

**Ablesegenauigkeit** – Erwartungswert, abhängig von den Parametern des verwendeten Messumformers.



## Zubehör (Additional Fee)

Wägeterminal PUE 5  
Wägeterminal PUE HX7

Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HY10

## Abmessungen des Geräts B x T x H



| Model         | Max     | A    | B    | C    | C1 | D    | E    | F    | G    | H    |
|---------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| PL/4N/150/H1  | 150 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/300/H1  | 300 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/600H1   | 600 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| PL/4N/150H2   | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H2  | 300 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/600/H2  | 600 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/1500/H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| PL/4N/300/H3  | 300 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/600/H3  | 600 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/1500/H3 | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| PL/4N/300/H4  | 300 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/600/H4  | 600 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| PL/4N/1500/H4 | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |