



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,PZI

Manueller Massekomparator HRP 2000.5Y.KB

WL-414-0029



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| M1 Kalibrierungsbereich | 500 – 2000 kg |
| M2 Kalibrierungsbereich | 500 – 2000 kg |
| Wägebereich [Max] | 2100 kg |
| Zifferschritt [d] | 5 g |
| Standard Wiederholbarkeit [5% Max] | 5 g |
| Standard Wiederholbarkeit [Max] | 10 g |
| Garantierte Wiederholbarkeit | 15 g |
| Außermittige Belastung (bei Prüflast) | 0,5d / 1 mm |
| Elektrischer Abgleichbereich | 0 – +2100 kg |
| Stabilisierungszeit | 10 s |
| Justierung | intern (automatisch) |
| Physikalische Parameter | |
| Display | 10" grafisch farbiger Touchscreen |
| Waagschale | 1250×1000 mm |

| Physikalische Parameter | |
|---|---|
| Abmessungen Bedieneinheit | 249×170×72 mm |
| Verpackungsgröße | 1500×1250×615 mm |
| Netto-/Bruttogewicht (Komparator) | 300 / 400 kg |
| Empfohlene Einlaufgeschwindigkeit des Gewichts auf die Waagschale | 0,3 m/min |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +15 – +30 °C |
| Änderungsgeschwindigkeit Temperatur | ±2 °C / 12 h |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 40% – 60% |
| Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit | ±10% / 4 h |

Die Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung ausgedrückt, die für 6 ABBA-Messzyklen berechnet und experimentell unter den im OIML-Dokument R111 (Tabelle C.1) für die Kalibrierung von Prüfwichten der Klasse F2 angegebenen Umgebungsbedingungen ermittelt wurde.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

RFID-Tag
 Zusätzliche Module
 Schutzhauben
 Barcode-Scanner
 Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System

Kabel RS 232, RS 485
 Thermische Drucker
 Wandhalterung, Stativ
 Fingerabdruck-Leser

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
 • System RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Abmessungen des Geräts



| Type | A1 | A2 | H |
|----------------|------|------|-----|
| HRP 200.5Y.KO | 809 | 600 | 162 |
| HRP 500.5Y.KO | 809 | 600 | 162 |
| HRP 1000.5Y.KO | 1011 | 800 | 182 |
| HRP 1500.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |
| HRP 2000.5Y.KO | 1250 | 1000 | 235 |

Dimensions in mm