



Comparateur de masse 5Y.25.PM.KB

WL-416-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,Q09



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	-
E2 Plage d'étalonnage	-
F1 Plage d'étalonnage	10 – 20 kg
F2 Plage d'étalonnage	5 – 20 kg
M1 Plage d'étalonnage	1 – 25 kg
M2 Plage d'étalonnage	500 g – 25 kg
Capacité maximale [Max]	25,5 kg
Précision de lecture [d]	10 mg
Répétabilité standard [Max]	12 mg
Répétabilité standard [5% Max]	5 mg
Répétabilité admissible	15 mg
Linéarité	±50 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 2 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – 25,5 kg
Temps de stabilisation	5 s

Paramètres métrologiques	
Ajustage	interne
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	302×252 mm
Dimensions d'unité de pesage	370×280×150 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis L x P x H	520×520×280 mm
Masse nette	11,5 kg
Masse brute	13,7 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Vitesse de changements de température de travail	±2 °C / 12 h
Humidité relative d'air	30% – 70%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±10% / 4 h

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID	Câbles RS 232, RS 485
Modules complémentaires	Imprimantes d'étiquettes
Écran de protection anti-poussière	THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
Lecteurs de code-barres	Imprimante de tickets de caisse
Valises pour balances	Lecteur d'empreintes digitales
Tables antivibratoires	Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]	• Système RMCS [WX-010-0048]
-------------------------	------------------------------

Dimensions d'appareil L x P x H



PM 4Y.KB