

# Balanza de precisión WTC 200

WL-210-0004





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funciones**



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Procedimientos GLP



Memoria Alibi

#### **Datos tecnicos**

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	200 g
Legibilidad [d]	0,001 g
Rango de tara	-200 g
Repetibilidad	0,002 g
Linealidad	±0,004 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Paramètros físicos	
Parametros físicos	
Sistema de nivelación	manual

Paramètros físicos	
Pantalla	4,3" LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	ø100 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	330×230×140 mm
Masa neta	0,96 kg
Masa bruta	1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB-A, USB-B
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Horas de trabajo con baterias	15 horas (el tiempo promedio)
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 - +30 °C

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.



## **Accesorios (Additional Fee)**

Mesas antivibratil Adaptadores de corriente Cables RS 232 (Bascula a Impresora) Cables de corriente desde mechero de automóvil Pantallas Cables RS 232, RS 485 Impresoras de recibos

## **Programas (Additional Fee)**

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- · Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

### Dimensiones de aparato An x Pr x Al



