



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,Q67

Bilancia di precisione WTC 200

WL-210-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|--------------------------|----------|
| Portata massima [Max] | 200 g |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Campo di tara | -200 g |
| Ripetibilità | 0,002 g |
| Linearità | ±0,004 g |
| Tempo di stabilizzazione | 2 s |
| Calibrazione | external |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |

| Parametri fisici | |
|--------------------------------|--|
| Display | 4,3" LCD (backlit) |
| Dimensione piatto | ø100 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 330×230×140 mm |
| Peso net | 0,96 kg |
| Peso lordo | 1 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | RS232, USB-A, USB-B |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Tempo operativo delle batterie | 15 h (average time) |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari



Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A



WTC, d = 0.001 g