



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,Q67](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,Q67)

# Waga precyzyjna WTC 200

WL-210-0004



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Zatrask maksymalnego  
wskazania



Procedury GLP



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	200 g
Dokładność odczytu [d]	0,001 g
Zakres tary	-200 g
Powtarzalność	0,002 g
Liniowość	±0,004 g
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	zewnętrzna

### Parametry fizyczne

System poziomowania	manualny
---------------------	----------

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3" LCD (z podświetleniem)
Wymiar szalki	∅100 mm
Wymiary opakowania S x G x W	330×230×140 mm
Masa netto	0,96 kg
Masa brutto	1 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB-A, USB-B
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 10 – 15VDC 0,6A max
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	15 godzin (średni czas)
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

**Powtarzalność** wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

**Czas stabilizacji** zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne  
Zasilacze  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej



Wyświetlacze  
Przewody RS 232, RS 485  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Alibi Reader [WX-010-0114]  
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

## Wymiary urządzenia S x G x W



WTC, d = 0.001 g