



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,QBE

Piattaforma PLC/300/C2

WX-009-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Portata massima [Max] | 300 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 65 |
| Costruzione | mild steel St3S |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| Parametri fisici | |
| Dimensione piatto | 400x500 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 720x620x210 mm |

Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




Accessori (Additional Fee)



Bilancia CY10 per controllo CPC
 Terminale di pesata PUE CY10
 Bilancia multifunzione CY10
 Terminale di pesata PUE 5
 Bilancia di precisione CY10
 Terminale di pesata PUE HX7

Terminale di pesata PUE C32
 Terminale di pesata PUE 7.1
 Terminale di pesata PUE C315
 Terminale di pesata PUE HY10
 Terminale di pesata PUE H315


Device dimensions L x P x A




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm