



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,QBE

Piattaforma PLC/300/C2

WX-009-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Portata massima [Max] | 300 kg |
| Divisione [d] | 100 g |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 65 |
| Costruzione | mild steel St3S |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| Parametri fisici | |
| Dimensione piatto | 400×500 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 720×620×210 mm |


Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.



Accessori (Additional Fee)

- Balance CY10 per controllo CPC
 Terminale di pesata PUE CY10
 Bilancia multifunzione CY10
 Terminale di pesata PUE 5
 Bilancia di precisione CY10
 Terminale di pesata PUE HX7
- Terminale di pesata PUE C32
 Terminale di pesata PUE 7.1
 Terminale di pesata PUE C315
 Terminale di pesata PUE HY10
 Terminale di pesata PUE H315

Device dimensions
 L x P x A



| Platform type | A1 | A2 | H |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm