



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,QBS

Plataforma PL/4/600/H6

WX-009-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Maxima capacidad [Max] | 600 kg |
| Legibilidad [d] | 200 g |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 66 / 69 |
| Construcción | Acero inoxidable AISI304 |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| Parámetros físicos | |
| Dimensión de platillo | 800x800 mm |
| Altura de plataforma de pesaje | 88 mm |

Legibilidad : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.





Accesorios (Additional Fee)

Terminal de pesaje PUE 5
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE HX7

Marco para hundir la báscula en el suelo
Terminal de pesaje PUE HY10


Dimensiones de aparato An x Pr x Al




| Platform | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm


PLC/4/C



PL/4/H6/Z
 PL/4/H7/Z
 PL/4/H8/Z





PL/4/H8/9/Z
 PL/4/H9/Z
 PL/4/H10/Z



| Platform | A | B | H |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform | A | B | H |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z