

AS 160.R2 PLUS分析天秤

WL-104-0176





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing

Density determination



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	160 g
最小荷重	10 mg
最小表示 [d]	0,1 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-160 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,07 mg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	0,08 mg
標準最小計量値 (USP)	140 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	14 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,09 mg
許容繰り返し性 [Max]	0,1 mg
直線性	±0,2 mg
安定化時間	2 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5,3" LCD (ターミナル)
計量室のドア	自動センタリング
納品構成品	ミクロ天秤, ニッケルシルバー, ガラスカバー, バンパー, バランス, ボトムカバー.
計量皿寸法	ø100 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	490×400×520 mm
正味重量	6,95 kg
総重量	9 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS2321, 2×USB-A 計量皿, USB-B, Wi-Fi 出力
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 - 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A ミクロ天秤: 12 - 15V DC 0,4A max
消費電力 max.	3 W
過電圧保護	ワイヤレスターミナル
環境条件	
動作温度	+10 - +40 °C
相対湿度	40% - 80%

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




アクセサリ (Additional Fee)

防振台 実験用フラスコホルダー 電源アダプタ シガーライターソケット電源ケーブル ピペット校正用ワークステーション RS 232、RS 485 ケーブル ディスプレイ 天秤用保護カバー 粒状体密度測定キット USB cable (はかり・プリンタ) プロ仕様の計量テーブル バーコードスキャナ 試験管とフィルターホルダー 計量皿 静電気防止イオナイザ (除電器) レシートプリンタ 底部吊り下げ計量 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- · Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



AS R2, AS R1 d = 0.1 mg