



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,QMW](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,QMW)

## Rollenförderer 400×500



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 400×500 mm (A × B).

### Kompatibel mit



Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
 H315 HR  
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7  
 Waagen HY10.H für FPVO  
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

### Abmessungen des Geräts



Model w/o limiters



Model with limiters