

## Rollenförderer 400×500

WX-004-0268





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


## **Beschreibung**


Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 400×500 mm (A × B).


## Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR Wasser- und säurebeständige Plattformwaage H315 HR Wasserdichte Plattformwaage H315 H Multifunktionswaage HX7 Waagen HY10.H für FPVO Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

## Abmessungen des Geräts B x T x H







Model with limiters